

塑料气管

PEN-5/32-SW-150-CB

产品代号: 569881

FESTO

标准外径的气管，用于QS插头，聚乙烯材料（不可用于食品行业）
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
外径, 英寸	5/32
与流量相关的弯曲半径	0.065 Fuß
最小弯曲半径	0.032 Fuß
和温度相关的工作压力	-14.4 ... 145 Psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-22 ... 140 °F
产品质量视长度而定	0.067 oz/ft
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS 不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	PE