

# 塑料气管 PLN-3/16-NT-150-CB

订货号: 569898

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 输出直径, 英寸            | 3/16   |
| 流量相关弯曲半径            | 0,095 Feet   |
| 最小弯曲半径              | 0,036 Feet   |
| 取决于温度的工作压力          | -14,4 psi...203 psi  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>含水量符合 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 上的制造商合格声明 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明  |
| 环境温度                | -22 °F...176 °F  |
| 产品重量 (取决于长度)        | oz/ft  |
| 气动接口                | 用于快插接头外径 3/16"   |
| 颜色                  | 本色   |
| 肖氏硬度                | D 52 +/- 3   |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 气管材料                | PE   |