

塑料气管 PLN-1/4-BL-150-CB

订货号: 569915

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 输出直径, 英寸 | 1/4 |
| 流量相关弯曲半径 | 0,105 Feet |
| 最小弯曲半径 | 0,039 Feet |
| 取决于温度的工作压力 | -14,4 psi...203 psi |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 含水量符合 www.festo.com 上的制造商合格声明 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -22 °F...176 °F |
| 产品重量 (取决于长度) | oz/ft |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 1/4" " |
| 颜色 | 蓝色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/- 3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | PE |