


控制器 FED-CECCAN

产品代号: 570400
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
环境温度	0 ... 50 °C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
现场总线接口	CAN
现场总线接口, 连接技术	插头 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传送率	1 Mbit/s max. 可调节
以太网, 连接插头	RJ45
以太网, 数字	1
以太网, 数据传输速度	10/100 Mbit/s
以太网, 支持的协议	TCP/IP, EasyIP
编程软件	CoDeSys provided by Festo
编程语言	符合 IEC 61131-3 标准 梯形图 (LDR) 指令表(STL) 结构性 功能图 顺序功能图 其它的 CFC
CPU 数据	32 位 RISC 处理器 24 MHz Watchdog