

导向气缸

DFM-N-20-30-B-P-A-GF


产品代号: 570565
将被停止供应的产品

FESTO

内置导轨。

只有在相应的安装附件 SMB-8E 向外安装时，SMTSO-8E型接近开关才可以被用在行程为20到40mm 的产品上。

将停止供货的产品，
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------------------|---|
| 行程 | 30 mm |
| 活塞直径 | 20 mm |
| 驱动单元的运作模式 | 连接轭 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 普通轴承导向 |
| 设计结构 | 导向 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 2 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力，缩回 | 141 N |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力，推出 | 188 N |
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 |
| 气动连接 | M5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，密封 | NBR |
| 材料信息，壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息，活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |