

# 导向气缸 DFM-N-20-40-B-P-A-GF


产品代号: 570566  
将被停止供应的产品

FESTO

内置导轨。

只有在相应的安装附件 SMB-8E 向外安装时，SMTSO-8E型接近开关才可以被用在行程为20到40mm 的产品上。

将停止供货的产品，  
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
行程	40 mm
活塞直径	20 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	2 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-20 ... 80 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力，缩回	141 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力，推出	188 N
其它可用接口	参见产品图纸
气动连接	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息，盖	锻造铝合金
材料信息，密封	NBR
材料信息，壳体	锻造铝合金
材料信息，活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀