


电磁线圈

VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

产品代号: 570784

FESTO

用于电枢系统 F19, 公制电缆接头, 24 V DC 和 AC, 经过封装, 安全性增强.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
内部保险丝	保险丝保护
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 功耗1.8 VA
许用压力波动	-15 % / +10 %
ATEX 类气体	II 2G
防爆防护型气体	Ex e mb IIC T6 Gb
ATEX 类粉尘	II 2D
防爆防护型粉尘	Ex tb IIIC T70°C Db
EU以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
符合防爆要求的环境温度	T6,T70°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
认证签发部门	BVS15 ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	PA UP