


插头 NECU-FCG40-K

订货号: 570895

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 60603-13
连接频率	50
电缆出口	直列式
产品重量	5 g
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	接口型式 FC
电气接口 1, 接口/线芯数	40
电气接口 1, 安装类型	卡入锁定
电气接口 2, 连接系统	绝缘位移接口
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	1.5 A
标称导线横截面积	0.13 mm ²
导线标称横截面	AWG26
防护等级	IP40
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
外壳材料	加强型 PBT
电触头材料	青铜 青铜