


连接电缆

NEBS-L2G4-K-5-LE4

产品代号: 570919



技术参数

特性	值
电缆属性	标准
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
电泳强度	0.8 kV
40°C时的可接受电流负载	1 A
污染等级	2
防护等级	IP40
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
电接口 1	插座, 长方形结构 L2, 4针
电接口 2	开放式末端, 4芯
电缆结构	4 x 0,14 mm ²
电缆直径	4.1 mm
电缆长度	5 m
导体的额定截面	0.14 mm ²
颜色编码, 缆芯绝缘	蓝色 棕色 黑色 白色
电缆外套颜色	灰色
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
材料信息, 绝缘护套	PP
电缆护套的材料信息	PVC