


插头

NECU-S-ECG4-HX-Q3

产品代号: 570922

FESTO



技术参数

特性	值
授权	c UL us - Recognized (OL)
连接频率	1
安装类型	锁定
电连接	4针 直列式插头 / 穿刺置换技术 方块形结构
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电涌强度	0.8 kV
许用的单个导线线径	≥ 0.07 mm
许用的导线线径	0.8 ... 1 mm
端子截面	0.14 mm ²
防护等级	IP40
环境温度	-20 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PBT PC
材料信息, 电气触片	镀金
许用的导线绝缘	PP PVC TPE-E