



插头 NECU-S-M12G4-D-IS

产品代号: 570956

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
连接频率	50
装配位置	任意
产品重量	24 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 安装方式	螺钉型锁, 带六角A / F 18 mm和纵向滚花
电气接口 2, 接口类型	2x电缆
电气接口 2, 接口技术	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
电缆螺纹连接	Pg11
许用的电缆直径	2 x 3 mm 或 2 x 5 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 联合螺母	PA
材料信息, 电气触片	黄铜 白铜镀层