


插头

FBS-SCRJ-PP-GS

产品代号: 571017

FESTO



技术参数

特性	值
产品重量	60 g
总线接口的相关要点	PROFINET LWL
以太网电缆规格	光纤电缆 塑料光纤 980/1000µm 单个线径: 2.2 mm
许用的电缆直径	6.5 ... 9.5 mm
防护等级	IP65 IP67 to IEC 60529
环境温度	-40 ... 70 °C
储藏温度	-40 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	压铸锌 镀镍
材料信息, 密封	NBR TPE