


被动式导向轴 ELFR-...-45- -

产品代号: 571436

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	50 ... 1,000 mm
尺寸	45
装配位置	任意
导向	普通轴承导向 循环滚珠轴承导向
设计结构	无驱型导向轴
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	1 ... 3 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP20
环境温度	-10 ... 50 °C
转动面积矩 2nd 度ly	15.71E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度lz	17.94E+03 mm ⁴
最大输出力Fy	100 N
最大输出力Fz	100 N
最大的空位移阻抗	6 N
参考值, 运行表现	5,000 km
每 10 mm 行程的附加质量系数	0 g
0 mm行程时的基本重量	2,670 g
每10 mm 行程所增加的重量	49 g
材料信息, 型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动器盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 导轨	钢
材料信息, 滑块	锻造铝合金 阳极氧化处理