


塑料气管
PAN-MF-6X1-SW-500
产品代号: 572093

FESTO



技术参数

特性	值
外径	6 mm
与流量相关的弯曲半径	35 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	15 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 2.7 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 27 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 391.5 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-60 ... 100 °C
产品质量视长度而定	0.016 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 6 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	聚酰胺 12