


电缆插座 NEFU-X24F-1-M12G4

产品代号: 572227
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	36 mm
高度	40 mm
长度	40 mm
安装类型	带通孔
产品重量	60 g
现场总线接口	轴套, M12x1, 4-针, A-编码
DC工作电压, AS接口	26.5 ... 31.6 V
额定DC工作压力, AS - I接口	26.5 V
DC工作电压, 负载电压	20.4 ... 26.4 V
额定DC工作压力, 负载电压	24 V
防护等级	IP65 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	-25 ... 75 °C
储藏温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 盖	PA