

T形螺纹接头 QBMTL-1/8-1/8-U

订货号: 572297

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
公称通径	0,098 in
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
安装位置	可选
设计	T型, 附加快插接头, 纵向
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
最大紧固扭矩	5,16 ft-lbf
产品重量	141 oz
安装方式	外六角 7/16
气接口, 气口 1	外螺纹 1/8 NPT
气接口, 气口 2	用于气管外径 1/8" "
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	镀镍黄铜 PBT
螺纹密封件材料	PTFE
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢