

# 快插接头 QBM-10-32-UNF-5/32-I-U

订货号: 572312

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | Mini                                      |
| 公称通径                | 0,094 in                                  |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                                       |
| 安装位置                | 可选  |
| 设计                  | 直列式设计                                     |
| 包规格                 | 10  |
| 结构特点                | 推挽原理                                      |
| 工作压力时完整温度范围         | 0.095 MPa...1 MPa<br>13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | 0.95 bar...10 bar                         |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                          |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 最大紧固扭矩              | 1,11 ft-lbf                               |
| 产品重量                | 85,2 oz                                   |
| 安装方式                | 内六角 3/32                                  |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 10-32 UNF-2A                          |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 5/32" "                           |
| 释放环颜色               | 灰色  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                   |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜<br>PBT                               |
| 释放环材料               | POM                                       |
| 气管密封件材料             | NBR                                       |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢                                    |