


中间板 VABF-S4-2-S

订货号: 573200

FESTO



数据表

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-2
安装位置	可选
工作压力	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	203.5 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
先导气口 14	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 1	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 4	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 5	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
材料说明	RoHS 合规
板材料	精制铝合金