


气路条

VABM-L1-10G-G18-8-GR

产品代号: 573427

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|---------------------------|
| 宽度尺寸 | 10.5 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 阀位的最大数量 | 8 |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 产品重量 | 465 g |
| 先导气口12/14 | M5 |
| 先导排气口82/84 | M5 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |