


气源模块 VMPAL-SP-QS5/16""

订货号: 573646

FESTO



数据表

特性	值
宽度	23.2 mm
长度	107.3 mm
集成功能	带电路连接模块
阀岛结构	可组合多种规格的阀
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	50 g
气接口, 气口 1	用于气管外径 5/16"
材料说明	RoHS 合规
气源模块材料	精制铝合金 加强型聚酰胺