

**转接件**  
**VMPAL-F14-G1/8**  
产品代号: 574084

FESTO



**技术参数**

特性	值
包装数量	10
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar -13.05 ... 145 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	35 g
气动连接, 气口 1	卡盒14 mm
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	锻造铝合金