


空位板 VABB-L1-18

产品代号: 574482

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	19 mm
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	1.18 Nm
产品重量	50 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖板	锻造铝合金