


直线型门架

DHSL-4-EGC80TB-EGSA50

产品代号: 574512

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|----------------------|
| 设备 | 直线悬臂4 |
| 有效负载 | 0 ... 4 kg |
| 驱动单元, Z 轴 | EGSA-50 |
| 驱动系统, Z 轴 | 电动的 带丝杆 |
| 中间位置, Z 轴 | Any |
| 行程, Z 轴 | 0 ... 100 mm |
| 终点位置的重复精度, Z 轴 | ± 0,01 mm |
| 中间位置的重复精度, Z 轴 | ± 0,01 mm |
| 驱动单元, Y 轴 | EGC-80-TB |
| 驱动系统, Y 轴 | 电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向 |
| 中间位置, Y 轴 | Any |
| 行程, Y 轴 | 0 ... 8,500 mm |
| 终点位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,08 mm |
| 中间位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,08 mm |