


直线型门架

DHSL-6-DGC40S-EGSA60

产品代号: 574519

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|----------------|
| 设备 | 直线悬臂6 |
| 有效负载 | 0 ... 6 kg |
| 驱动单元, Z 轴 | EGSA-60 |
| 驱动系统, Z 轴 | 电动的 带丝杆 |
| 中间位置, Z 轴 | Any |
| 行程, Z 轴 | 0 ... 200 mm |
| 终点位置的重复精度, Z 轴 | $\pm 0,01$ mm |
| 中间位置的重复精度, Z 轴 | $\pm 0,01$ mm |
| 驱动单元, Y 轴 | DGC-40 |
| 驱动系统, Y 轴 | 气动 |
| 中间位置, Y 轴 | x1 |
| 行程, Y 轴 | 0 ... 8,500 mm |
| 终点位置的重复精度, Y 轴 | $\pm 0,02$ mm |
| 中间位置的重复精度, Y 轴 | $\pm 0,02$ mm |