


直线型门架

DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

产品代号: 574530

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂 15
有效负载	0 ... 15 kg
驱动单元, Z 轴	DGEA-40
驱动系统, Z 轴	电动的 齿带驱动器
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 1,000 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
驱动单元, Y 轴	DGC-40-FA
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 8,500 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm