


# 直线型门架

## DHSL-50-DGC63FAS-EGC185BS

产品代号: 574539

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂50
有效负载	0 ... 50 kg
驱动单元, Z 轴	EGC-185-BS
驱动系统, Z 轴	电动的 带丝杆
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 1,000 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	DGC-63-FA
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 5,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm