


三维门门架

DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-DGSL20

产品代号: 574549

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|----------------------|
| 设备 | 三维悬臂 6 |
| 有效负载 | 0 ... 6 kg |
| 驱动单元, Z 轴 | DGSL-20 |
| 驱动系统, Z 轴 | 气动 |
| 行程, Z 轴 | 0 ... 200 mm |
| 终点位置的重复精度, Z 轴 | ± 0,01 mm |
| 驱动单元, Y 轴 | EGC-120-TB |
| 驱动系统, Y 轴 | 电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向 |
| 中间位置, Y 轴 | Any |
| 行程, Y 轴 | 0 ... 2,000 mm |
| 终点位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,08 mm |
| 中间位置的重复精度, Y 轴 | ± 0,08 mm |
| 驱动单元, X 轴 | EGC-80-TB |
| 驱动系统, X 轴 | 电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向 |
| 中间位置, X 轴 | Any |
| 行程, X 轴 | 0 ... 8,500 mm |
| 终点位置的重复精度, X 轴 | ± 0,08 mm |
| 中间位置的重复精度, X 轴 | ± 0,08 mm |