


多针分配器

NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

产品代号: 574586

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	24 mm
高度	23 mm
长度	87 mm
预备状态显示	绿色LED
状态显示	黄色 LED
装配位置	任意
产品重量	58 g
电接口 1	直列式插座, M8, 3针
电接口 2	直列式插头, M12, 8-针
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
每个槽的载流能力	2 A
防护等级	IP68
环境温度	-20 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
材料信息, 壳体	PBT-加强
壳体颜色	灰色
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 电气触片	镀镍和镀金
材料信息, 插座	镀镍黄铜