


插头

NECU-S1W9-C2-ACO

产品代号: 574588

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	4-40 UNC-2B
产品重量	59 g
现场总线接口	Sub-D, 9-针, 插座
电接口 1	插座, sub-D, 9-针
电接口 2	螺丝端子, 可以屏蔽
波特率	1 Mbit/s
许用的电缆直径	8 mm 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP20
环境温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	25°C时75%
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	经过加强的 PC