


# 插头

## NECU-S1W9-C2-APB

产品代号: 574589

FESTO



### 技术参数

特性	值
安装类型	4-40 UNC-2B
产品重量	57.48 g
现场总线接口	Sub-D, 9-针, 插座
电接口 1	Sub-D 插头, 9针
电接口 2	IDC-终端
波特率	12 Mbit/s
许用的电缆直径	8 mm 8 mm
端子截面	0.08 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP20
环境温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	25°C时75%
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	经过加强的 PC