



# DUO 电缆

## NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

产品代号: 574591

FESTO



### 技术参数

特性	值
工作电压范围 AC	0 ... 60 V
电涌强度	1.5 kV
40°C时的可接受电流负载	2 A
耐腐蚀等级 CRC	1
防护等级	IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
电接口 1	直列式插头, M8x1, 4针
电接口 2	直列式插座, 2xM8, 3针
电缆直径	3.1 mm
电缆长度	1 m
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 插座	PUR
外壳的材料信息	PUR
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金