


# 总线接口 CDPX-F-CO

产品代号: 575301

FESTO



## 技术参数

特性	值
深度	24 mm
高度	91 mm
长度	41 mm
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	150 g
材料备注	符合 RoHS
现场总线接口	CANopen
现场总线接口, 连接技术	插头 Sub-D 9 针
现场总线接口, 传送率	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s