



# 延时阀 VZ-3-PK-3

订货号: 5755

FESTO



## 数据表

特性	值
公称通径	2 mm
驱动方式	气动
结构特点	带回位弹簧的提动阀
搭接	重叠
强制动态说明	切换频率最低每周 1 次
工作压力	2.5 bar...8 bar
标准标称流量	90 l/min
可调延时	0.25 s...5 s
复位的停机时间	55 ms
时间设置的重复精度	± 0.5 s
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	150 g
安装方式	要么： 面板式安装 安装框架
气动接口	PK-3
外壳材料	压铸锌