


插头

NECU-M-S-A12G4-IS

产品代号: 575719

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
装配位置	任意
产品重量	38 g
电连接	4针 压接式的端子 M12x1 直列式插头
插头编码	A
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
许用的电缆直径	4 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-40 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 壳体	牙铸锌 镀镍
材料信息, 电气触片	青铜 镀金