


固定组件 SAMH-S-N8-S-MK

产品代号: 575815

FESTO

防篡改保护，符合 EN ISO 13849-2，针对接近开关。



技术参数

特性	值
设计	用于T-槽
材料备注	符合 RoHS
环境温度	-40 ... 85 °C
安装类型	锁定 经过紧固 可以从上方插入到槽内
最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	1.88 g
材料信息，盖帽	PA
材料信息，夹块	高合金钢
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L