


# 插头

## NECC-S1G9-C2-M

产品代号: 576031

FESTO



### 技术参数

特性	值
高度	39,4 mm
长度	58 mm
产品重量	24 g
现场总线接口	Sub-D, 9-针, 插座
电连接	9-针 / 9-针 Sub-D/螺丝端子
波特率	1 Mbit/s
许用的电缆直径	8 mm 8 mm
防护等级	IP40
环境温度	-20 ... 70 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响