

控制系统 CMCA

产品代号: 576335
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
安全功能	安全停止1 (SS1)
性能等级 (PL)	安全停车 1 (SS1) / 第4类, 性能等级e
线频率	50 ... 60 Hz
电源网电压 AC	230/400 V
额定工作压力, 相位	三相
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	10 - 95 % 非冷凝
环境温度	5 ... 40 °C
电连接	压接式的端子
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS