


气路板模块

VABM-B10-20S-N14-2

产品代号: 576429

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 宽度尺寸 | 22 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 阀位的最大数量 | 2 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 344 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | 1/4 NPT |
| 气动连接, 气口 3 | 1/4 NPT |
| 气动连接, 气口 5 | 1/4 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |