

气路板模块 VABM-B10-20E-G38-9-P3

订货号: 576448

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------|
| 网格尺寸 | 22 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大阀位数量 | 9 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 1326 g |
| 安装方式 | 带通孔 |
| 先导气口 12 | G1/8 |
| 气接口, 气口 1 | G3/8 |
| 气接口, 气口 3 | G3/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |