


端板

VMPAC-EPL-MP-SD25-O

产品代号: 576558

FESTO



技术参数

特性	值
工作压力	-0.9 ... 8 bar
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	246 g
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强