


端板

VMPAC-EPR-EX

产品代号: 576564

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|----------------|
| 工作压力 | -0.9 ... 8 bar |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 – 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 224 g |
| 排气接口 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G3/8 |
| 气动连接, 气口 5 | G3/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 |