


底座

VMPAC-AP-14-2

产品代号: 576573

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	32.8 mm
长度	169 mm
宽度尺寸	26.8 mm
阀位的最大数量	1
工作压力	-0.9 ... 8 bar
先导压力	3 ... 8 bar
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	160 g
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强