


快插螺纹接头

NPQH-D-G14F-Q4-P10

产品代号: 578355

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 3 mm |
| 插管深度 | 13 mm |
| 装配置 | 任意 |
| 设计 | 直列式结构 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 2 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 20 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 290 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时 |
| 认证签发部门 | NSF C0523185 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 干净等级 | ISO 等级 4 |
| 食品安全 | 见一致性声明 NSF/ANSI 169 |
| 环境温度 | 0 ... 150 °C |
| 产品重量 | 14.6 g |
| 安装类型 | 外六角 SW9 |
| 气动连接, 气口 1 | 阴螺纹 1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 4 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 黄铜, 化学镀镍 |
| 防护环材料 | PEI |
| 材料信息, 释放环 | 黄铜, 化学镀镍 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 止推环材料 | PEI |