

快插接头 NPQH-D-G18-S4-P10

订货号: 578360

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 2.5 mm |
| 旋入螺钉上的密封件类型 | 密封圈 |
| 安装位置 | 可选 |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 10 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...20 bar |
| 工作压力说明 | 水：0 - 50°C 时最高 0.6 MPa |
| 证书签发机构 | NSF C0523185 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 洁净室等级 | 静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估 |
| 适合食品行业使用 | 参见合规性声明 NSF/ANSI 169 |
| 环境温度 | 0 °C...150 °C |
| 标称扭矩 | 6 Nm |
| 标称紧固扭矩公差 | ± 20% |
| 产品重量 | 7.4 g |
| 安装方式 | 外六角，A/F 13 mm |
| 气接口，气口 1 | 外螺纹 G1/8 |
| 气接口，气口 2 | 插入式轴套 Ø 4 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 |
| 螺纹密封件材料 | FPM |