

单向节流阀

VFOH-LE-A-G18-Q8

产品代号: 578799

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能, 用于排气
气动连接, 气口 1	QS-8
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手动
调节元件	外六角
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	275 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	132 ... 307 l/min
环境温度	0 ... 150 °C
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.2 ... 10 bar
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 410 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 150 °C
介质温度	0 ... 150 °C
额定紧固扭矩	3 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
产品重量	23 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金
材料信息, 释放环	镀镍黄铜
材料信息, 调节螺钉	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 摆动接头	黄铜 镀镍