

单向节流阀

VFOH-LE-A-G14-Q8

产品代号: 578800

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 阀功能 | 单向节流阀功能, 用于排气 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 驱动类型 | 手动 |
| 调节元件 | 外六角 |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 530 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 402 ... 578 l/min |
| 环境温度 | 0 ... 150 °C |
| 装配位置 | 任意 |
| 整个温度范围内的工作压力 | 0.2 ... 10 bar |
| 流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 720 l/min |
| 止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 610 ... 760 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 150 °C |
| 介质温度 | 0 ... 150 °C |
| 额定紧固扭矩 | 5 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 10 % |
| 产品重量 | 37 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | FPM |
| 材料信息, 空心螺栓 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 释放环 | 镀镍黄铜 |
| 材料信息, 调节螺钉 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 摆动接头 | 黄铜 镀镍 |