


气路连接盒 LT-2-PK-4-DA

订货号: 5869

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	0.1 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[---]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	6 g
气动接口	倒钩接头 PK-4
材料说明	RoHS 合规