


T 形快插螺纹接头 TCK-1/4-PK-4-KU

订货号: 6265

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3.4 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封边
安装位置	可选
设计	T 型
包规格	10
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	适用于气管外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm, 带螺母
管接螺母材料	POM
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	POM
中空螺栓材料	阳极氧化锻造铝合金
摆动接头材料	聚甲醛