



单向节流阀 GRA-1/4-B

产品代号: 6509

FESTO

单向流量可调



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|---|
| 阀功能 | 单向节流功能 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 调节元件 | 凸缘螺丝 |
| 安装类型 | 前面板安装 带通孔 可选 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 420 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 780 l/min |
| 工作压力 | 0.1 ... 10 bar |
| 环境温度 | -20 ... 75 °C |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -20 ... 75 °C |
| 产品重量 | 180 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 调节螺钉 | 黄铜 |