


# 分气块 FR-4-3/8-B

产品代号: 6703

FESTO

用于气源分路。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	15 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	75 g
输出数量	3
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G3/8
气动连接, 气口 2	阴螺纹 G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝